

**Diamant-schotelslijpschijf dxdxh (mm), 150x12x20, Type: D64****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 597820 D64 |
| GTIN | 9003174364726 |
| Artikelklasse | 53Y |

Omschrijving**Uitvoering:**

kom- en schotelschijven met diamant-slijplaag. Fijnkorrelig voor maximale oppervlaktekwaliteit en een goede afnamecapaciteit. **Specificatie: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

Toepassing:

universeel toepasbaar voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines. Voor het slijpen van **hardmetaal-gereedschappen en kortspanende, ijzervrije materialen.** Zeer geschikt voor droog slijpen, maar kan ook bij nat slijpen worden gebruikt.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Korrelgrootte | D64 |
| Specificatie | D64C50B DIAGO W-Carbide |
| Slijpmiddelaanduiding | D |
| Slijpprocessen | Gereedschapsslijpen |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Slijpmiddel | Diamant |
| Vorm | 4A2 |
| Schijf-Ø D | 150 mm |
| Schijfbreedte T | 12 mm |
| Productnaamattribuut | 150×12×20 |
| Boring-Ø H | 20 mm |
| Slijplaag breedte W kopse kant | 5 mm |
| Sijplaag hoogte X | 2 mm |
| Producttype | Steunschijf |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-----------------|------------------|----------------|----------|
| Hardmetaal (HM) | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | beperkt geschikt | | |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |