



Diamantdresser met MK1-opname, Diamantgewicht: 0,7kt



Bestelgegevens

Bestelnummer	599720 0,7
GTIN	9003173163542
Artikelklasse	53Y

Omschrijving

Uitvoering:

Standaardslijpsteendresser voor alle machines met geschikte opname. De dressers zijn uitgevoerd als **wegwerp**dressers, deze moeten na het bereiken van de slijtagegrens compleet worden vervangen. (Omzetten in de vassing is niet mogelijk.)

Met sleutelvlak voor eenvoudige demontage. Wegwerp-**enkelkorrel** diamantdresser.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig dressen en naslijpen van slijpstenen voor het (opnieuw) verkrijgen van een bepaalde slijpgereedschapstoestand (rondloop en axiale slag, slijpsteenprofiel, oppervlaktestructuur, slijpgedrag). Voor vervaardiging van enkele stuks en kleine series; voor voldoende koelsmering zorgen. Korte inspanverhoudingen (vrije lengte < 2×D) voorkomen trillingsproblemen. Voor rechte, **licht concave en convexe** slijpsteenprofielen voor uitwendig rond-, vlak-, **inwendig rond- en centerloos slijpen**. Altijd op de desbetreffende inbouwpositie letten (hoek 3° tot 15° ten opzichte van het slijpsteenmidden voor beide asrichtingen). Voor een gelijkmatige slijtage de dresser met regelmatige tussenpozen 90° in de houder draaien.

Technische beschrijving

Dressertype	Enkelkorrel
Totale lengte L	49 mm
Diamantgewicht	0,7 kt
Voor slijpsteenafmeting	Ø250×50 – Ø400×35 mm
Kop-Ø D ₂	12,4 mm
Slijpmiddelaanduiding	D

Producttype

Handlijpsteendressers