




Diamant-schotelslijpschijf d×d×h (mm), 100×10×20, Type: D126



Bestelgegevens

Bestelnummer	597910 D126
GTIN	9003176128609
Artikelklasse	53Y

Omschrijving

Uitvoering:

kom- en schotelschijven met diamant-slijplaag. Universele korrel voor middelfijne, fijne oppervlaktekwaliteit en een zeer goede afnamecapaciteit. **Specificatie: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

Toepassing:

universeel toepasbaar voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines. Voor het slijpen van **hardmetaal-gereedschappen en kortspanende, ijzervrije materialen.** Zeer geschikt voor droog slijpen, maar kan ook bij nat slijpen worden gebruikt.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	D126
Specificatie	D126C75B DIAGO W-Carbide
Slijpmiddelaanduiding	D
Slijpprocessen	Gereedschapsslijpen
Slijpmiddel	Diamant
Vorm	1A1
Schijf-Ø D	100 mm
Schijfbreedte T	10 mm

Productnaamattribuut	100×10×20
Boring-Ø H	20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant	10 mm
Sijplaag hoogte X	3 mm
Producttype	Steunschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Hardmetaal (HM)	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		