

**Steeksleutel met scharnierende dop, Sleutelwijdte: 19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	621500 19
GTIN	4045197480347
Artikelklasse	62C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed, aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte met nauwe tolerantie.  
Kniegewichtsleutel is ca. 180° kantelbaar.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte	19 mm
Bekbreedte	41,6 mm
Bekhoogte	8,5 mm
Sleutellengte	251 mm
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Kop-Ø	25,8 mm
Beweegbare kop	180 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal, verchromd
Producttype	Dopsleutel

