

**Dubbele kniegewrichtsdopsleutel, Sleutelwijdte: 12X13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	621400 12X13
GTIN	4018754025695
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; sleutelwijdtes met nauwe toleranties; 12-kant. Ingebouwde drukveer houdt de koppen in de gewenste stand.

Stabiele schacht met dubbel T-profiel; met dunwandige, diepe koppen met AS-Drive-profiel. Kantelbare koppen (max. 220° verstelbaar).

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd, rondom gepolijst (geen scherpe randen).

Technische beschrijving

Sleutelwijdte ₂	13 mm
Sleutellengte L	228 mm
Kop-Ø D ₁	17,2 mm
Kop-Ø D ₂	18,4 mm
Sleutelwijdte ₁	12 mm
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Producttype	Dopsleutel