

Garant
CNGA 120412, BU7220, Snijkantuitvoering: G

Bestelgegevens

Bestelnummer	255418 G
GTIN	4045197895240
Artikelklasse	21H

Omschrijving
Uitvoering:

2 Snijkanten.

Omschrijving:

Nieuw CBN met een evenwichtige combinatie van slijt- en breukvastheid voor de universele toepassing in gehard staal tot 67 HRC in combinatie met een speciale uitvoering. Voor de toepassing zowel bij continue, als bij licht en sterk onderbroken snede.

Hoekradius: 1,2 mm

Soort: BU7220

 Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,2 mm

 Voeding f : 0,05 - 0,15 mm/omw,

 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 140 m/min

Snijkantuitvoering: G

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,05 - 0,2 mm
Snijkantuitvoering	G
Hoekradius	1,2 mm

Soort	BU7220
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snedecondities	sterk onderbroken
Snedecondities	continu
Snedecondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 140 m/min
Snijmateriaal	CBN
Voeding f	0,05 - 0,15 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CNGA 120412
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		