

Garant**DNGA 150604, BU7220, Snijkantuitvoering: G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255445 G
GTIN	4045197895288
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Uitvoering:**

2 Snijkanten.

Omschrijving:

Nieuw CBN met een evenwichtige combinatie van slijt- en breukvastheid voor de universele toepassing in gehard staal tot 67 HRC in combinatie met een speciale uitvoering. Voor de toepassing zowel bij continue, als bij licht en sterk onderbroken snede.

Soort: BU7220

Snijkantuitvoering: G

Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,2 mmVoeding f : 0,05 - 0,15 mm/omw,Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 140 m/min**Technische beschrijving**

Snijkantuitvoering	G
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 140 m/min
Soort	BU7220
Snededecondities	licht onderbroken
Snededecondities	continu
Snededecondities	sterk onderbroken
Snijmateriaal	CBN
Voeding f	0,05 - 0,15 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DNGA 150604
Aantal wisselingen/snijanten	2
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		