

Garant**TNGA 160408, BU7220, Snijkantuitvoering: G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255457 G
GTIN	4045197895424
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Uitvoering:**

3 Snijkanten.

Omschrijving:

Nieuw CBN met een evenwichtige combinatie van slijt- en breukvastheid voor de universele toepassing in gehard staal tot 67 HRC in combinatie met een speciale uitvoering. Voor de toepassing zowel bij continue, als bij licht en sterk onderbroken snede.

Soort: BU7220

Snijkantuitvoering: G

Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,2 mmVoeding f : 0,05 - 0,15 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 140 m/min**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,05 - 0,15 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 140 m/min
Snedecondities	licht onderbroken

Snedecndities	sterk onderbroken
Snedecndities	continu
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,2 mm
Snijmateriaal	CBN
Snijkantuitvoering	G
Soort	BU7220
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
ISO-code wisselplaat	TNGA 160408
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		