

**Garant****DNGA 110408, BU7220, Snijkantuitvoering: G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255442 G
GTIN	4045197895271
Artikelklasse	21H

**Omschrijving****Uitvoering:**

2 Snijkanten.

**Omschrijving:**

Nieuw CBN met een evenwichtige combinatie van slijt- en breukvastheid voor de universele toepassing in gehard staal tot 67 HRC in combinatie met een speciale uitvoering. Voor de toepassing zowel bij continue, als bij licht en sterk onderbroken snede.

Soort: BU7220

Snijkantuitvoering: G

Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mmVoeding  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/omw,Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 90 - 140 m/min**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	CBN
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Soort	BU7220

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 140 m/min
Voeding $f$	0,05 - 0,15 mm/omw,
Snijkantuitvoering	G
Snedecondities	licht onderbroken
Snedecondities	continu
Snedecondities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
ISO-code wisselplaat	DNGA 110408
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		