

Garant**TNGA 160404, BU7220, Snijkantuitvoering: G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255454 G
GTIN	4045197895417
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Uitvoering:**

3 Snijkanten.

Omschrijving:

Nieuw CBN met een evenwichtige combinatie van slijt- en breukvastheid voor de universele toepassing in gehard staal tot 67 HRC in combinatie met een speciale uitvoering. Voor de toepassing zowel bij continue, als bij licht en sterk onderbroken snede.

Soort: BU7220

Snijkantuitvoering: G

Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,2 mmVoeding f : 0,05 - 0,15 mm/omw,Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 140 m/min**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,05 - 0,15 mm/omw,
Soort	BU7220
Snedecndities	licht onderbroken

Snedeccondities	sterk onderbroken
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 140 m/min
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,2 mm
Snijkantuitvoering	G
Snijmateriaal	CBN
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
ISO-code wisselplaat	TNGA 160404
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		