

Garant
CCGW 060208, BU7220, Snijkantuitvoering: G

Bestelgegevens

Bestelnummer	265409 G
GTIN	4045197895523
Artikelklasse	21H

Omschrijving
Uitvoering:

2 Snijkanten.

Hoekradius: 0,8 mm

Soort: BU7220

 Snijdiepte a_p : 0,03 - 0,12 mm

 Voeding f : 0,04 - 0,12 mm/omw,

 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 160 m/min

Snijkantuitvoering: G

Technische beschrijving

Snedeccondities	sterk onderbroken
Snedeccondities	licht onderbroken
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,03 - 0,12 mm
Voeding f	0,04 - 0,12 mm/omw,

Snijkantuitvoering	G
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	CBN
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 160 m/min
Soort	BU7220
ISO-code wisselplaat	CCGW 060208
Aantal wisselingen/snikanten	2
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien