

Garant
CCGW 09T302, BU7220, Snijkantuitvoering: G

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 265412 G |
| GTIN | 4045197895530 |
| Artikelklasse | 21H |

Omschrijving
Uitvoering:

2 Snijkanten.

Hoekradius: 0,2 mm

Soort: BU7220

 Snijdiepte a_p : 0,03 - 0,12 mm

 Voeding f : 0,04 - 0,12 mm/omw,

 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 160 m/min

Snijkantuitvoering: G

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|-------------------|
| Snedecndities | sterk onderbroken |
| Snedecndities | licht onderbroken |
| Snedecndities | continu |
| Snijdiepte a_p | 0,03 - 0,12 mm |
| Snijkantuitvoering | G |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 120 - 160 m/min |
| Hoekradius | 0,2 mm |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | CBN |
| Soort | BU7220 |
| Voeding f | 0,04 - 0,12 mm/omw, |
| ISO-code wisselplaat | CCGW 09T302 |
| Aantal wisselingen/snij kanten | 2 |
| Productnaamattribuut | BU7220 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|----------------|--------------|-------|----------|
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| Continu | geschikt | | |
| Onregelmatig | geschikt | | |
| Onderbroken | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |