

Garant**CCGW 09T308, BU7220, Snijkantuitvoering: G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265418 G
GTIN	4045197895554
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Uitvoering:**

2 Snijkanten.

Hoekradius: 0,8 mm

Soort: BU7220

Snijdiepte a_p : 0,03 - 0,12 mmVoeding f : 0,04 - 0,12 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 160 m/min

Snijkantuitvoering: G

Technische beschrijving

Snedecoördinaten	sterk onderbroken
Snedecoördinaten	continu
Snedecoördinaten	licht onderbroken
Snijkantuitvoering	G
Snijdiepte a_p	0,03 - 0,12 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 160 m/min
Voeding f	0,04 - 0,12 mm/omw,
Snijmateriaal	CBN
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,8 mm
Soort	BU7220
ISO-code wisselplaat	CCGW 09T308
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		