

Garant**DCGW 11T304, BU7220, Snijkantuitvoering: G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265439 G
GTIN	4045197895622
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Uitvoering:**

2 Snijkanten.

Soort: BU7220

Snijkantuitvoering: G

Snijdiepte a_p : 0,03 - 0,12 mmVoeding f : 0,04 - 0,12 mm/omw,Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 160 m/min**Technische beschrijving**

Soort	BU7220
Snedecndities	continu
Snedecndities	licht onderbroken
Snedecndities	sterk onderbroken
Snijmateriaal	CBN
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijkantuitvoering	G
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 160 m/min
Voeding f	0,04 - 0,12 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,03 - 0,12 mm
ISO-code wisselplaat	DCGW 11T304
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		