



## Dubbele kniegewrichtsdopsleutel, Sleutelwijdte: 14X15mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 621400 14X15  |
| GTIN          | 4018754025732 |
| Artikelklasse | 63A           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed; sleutelwijdtes met nauwe toleranties; 12-kant. Ingebouwde drukveer houdt de koppen in de gewenste stand.

Stabiele schacht met dubbel T-profiel; met dunwandige, diepe koppen met AS-Drive-profiel. Kantelbare koppen (max. 220° verstelbaar).

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd, rondom gepolijst (geen scherpe randen).

### Technische beschrijving

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Kop-Ø D <sub>2</sub>       | 20,9 mm            |
| Sleutelwijdte <sub>1</sub> | 14 mm              |
| Kop-Ø D <sub>1</sub>       | 19,7 mm            |
| Sleutelwijdte <sub>2</sub> | 15 mm              |
| Sleutellengte L            | 227 mm             |
| Bitsoort                   | 12-kant dopsleutel |
| Producttype                | Dopsleutel         |