

**Garant**
**TCGW 110202, BU7220, Snijkantuitvoering: G**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	265445 G
GTIN	4045197895646
Artikelklasse	21H

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

3 Snijkanten.

Soort: BU7220

Snijkantuitvoering: G

 Snijdiepte  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mm

 Voeding  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/omw,

 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 160 m/min

**Technische beschrijving**

Snedeccondities	licht onderbroken
Snedeccondities	sterk onderbroken
Snedeccondities	continu
Snijkantuitvoering	G
Soort	BU7220
Voeding $f$	0,04 - 0,12 mm/omw,
Snijmateriaal	CBN

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 160 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijdiepte $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Hoekradius	0,2 mm
ISO-code wisselplaat	TCGW 110202
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		