

Garant
VBGW 110304, BU7220, Snijkantuitvoering: G

Bestelgegevens

Bestelnummer	265460 G
GTIN	4045197895691
Artikelklasse	21H

Omschrijving
Uitvoering:

2 Snijkanten.

Soort: BU7220

Snijkantuitvoering: G

 Snijdiepte a_p : 0,03 - 0,12 mm

 Voeding f : 0,04 - 0,12 mm/omw,

 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 160 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CBN
Soort	BU7220
Snijkantuitvoering	G
Snijdiepte a_p	0,03 - 0,12 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 160 m/min

Snedeccondities	continu
Snedeccondities	licht onderbroken
Snedeccondities	sterk onderbroken
Voeding f	0,04 - 0,12 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	VBGW 110304
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		