

Garant
VCGW 160408, BU7220, Snijkantuitvoering: G

Bestelgegevens

Bestelnummer	265484 G
GTIN	4045197895776
Artikelklasse	21H

Omschrijving
Uitvoering:

2 Snijkanten.

Soort: BU7220

Snijkantuitvoering: G

 Snijdiepte a_p : 0,03 - 0,12 mm

 Voeding f : 0,04 - 0,12 mm/omw,

 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 160 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Snedeccondities	continu
Snedeccondities	sterk onderbroken
Soort	BU7220
Snijkantuitvoering	G
Hoekradius	0,8 mm

Snijdiepte a_p	0,03 - 0,12 mm
Snijmateriaal	CBN
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding f	0,04 - 0,12 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 160 m/min
ISO-code wisselplaat	VCGW 160408
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		