



## Dubbele kniegewrichtsdopsleutel, Sleutelwijdte: 16X18mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	621400 16X18
GTIN	4018754025763
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed; sleutelwijdtes met nauwe toleranties; 12-kant. Ingebouwde drukveer houdt de koppen in de gewenste stand.

Stabiele schacht met dubbel T-profiel; met dunwandige, diepe koppen met AS-Drive-profiel. Kantelbare koppen (max. 220° verstelbaar).

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd, rondom gepolijst (geen scherpe randen).

### Technische beschrijving

Sleutelwijdte <sub>2</sub>	18 mm
Sleutellengte L	249 mm
Kop-Ø D <sub>2</sub>	24,7 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	16 mm
Kop-Ø D <sub>1</sub>	22,2 mm
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Producttype	Dopsleutel