

Garant**CCGW 060204, BU7220, Snijkantuitvoering: G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265406 G
GTIN	4045197895516
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Uitvoering:**

2 Snijkanten.

Hoekradius: 0,4 mm

Soort: BU7220

Snijdiepte a_p : 0,03 - 0,12 mmVoeding f : 0,04 - 0,12 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 160 m/min

Snijkantuitvoering: G

Technische beschrijving

Snijkantuitvoering	G
Snijmateriaal	CBN
Snijdiepte a_p	0,03 - 0,12 mm
Snedeccondities	sterk onderbroken
Snedeccondities	continu

Snededecondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 160 m/min
Soort	BU7220
Voeding f	0,04 - 0,12 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	CCGW 060204
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		