

Garant**VBGW 160404, BU7220, Snijkantuitvoering: G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265466 G
GTIN	4045197895714
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Uitvoering:**

2 Snijkanten.

Soort: BU7220

Snijkantuitvoering: G

Snijdiepte a_p : 0,03 - 0,12 mmVoeding f : 0,04 - 0,12 mm/omw,Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 160 m/min**Technische beschrijving**

Voeding f	0,04 - 0,12 mm/omw,
Soort	BU7220
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CBN
Snijdiepte a_p	0,03 - 0,12 mm
Snijkantuitvoering	G

Snededecondities	licht onderbroken
Snededecondities	continu
Snededecondities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 160 m/min
ISO-code wisselplaat	VBGW 160404
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		