

## Controlekalibers met tolerantiewaarde zonder slijtagevermaat, Type: A



### Bestelgegevens

Bestelnummer	484028 A
GTIN	2050001952677
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

#### **BELANGRIJK: artikel is configureerbaar**

Tolerantieveld: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC

Kwaliteit: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nominale maat: 2 - 2.999 mm, Intervall: 0,001

#### **Uitvoering:**

Meetlichaam van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en gelept. Controlekalibers worden zonder slijtagevermaat aan de goedkeurzijde vervaardigd.

**Controlekaliber** met tolerantiewaarde bijv. nr. 484028 **28 + 0,01 / - 0,02**.

#### **Opmerking:**

- **A.u.b. de exacte nominale Ø-maat met tolerantieveld (A-ZC) en kwaliteit (6–13) of tolerantiewaarde (±) opgeven.**
- **Tussenmaat penkalibers zijn slechts penkalibers met decimalen!**

Kalibratie: L6

Nominale maat: 2 - 2,999 mm

### Technische beschrijving

Tolerantieveld	A
Tolerantieveld	G
Tolerantieveld	H
Tolerantieveld	J
Tolerantieveld	K
Tolerantieveld	M
Tolerantieveld	N

Tolerantieveld	P
Tolerantieveld	R
Tolerantieveld	S
Tolerantieveld	B
Tolerantieveld	T
Tolerantieveld	U
Tolerantieveld	V
Tolerantieveld	X
Tolerantieveld	Y
Tolerantieveld	Z
Tolerantieveld	ZA
Tolerantieveld	C
Tolerantieveld	D
Tolerantieveld	E
Tolerantieveld	F
Tolerantieveld	JS
Tolerantieveld	CD
Tolerantieveld	EF
Tolerantieveld	FG
Tolerantieveld	ZB
Tolerantieveld	ZC
Tolerantiewaarde	-0,3 - 0,6
Norm	DIN 7164
Norm	DIN 2245-1
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Kwaliteit	13
Kwaliteit	11
Kwaliteit	9
Kwaliteit	10

Kwaliteit	12
Kwaliteit	6
Kwaliteit	8
Kwaliteit	7
Kalibertype	Controlekaliber
Nominale maat	2 - 2,999 mm
Kalibratie	L6
Producttype	Penkaliber

### Dienstverlening

Merken Laseropschrift Type	018940
DAkKS-kalibratie Penkaliber maximale Ø 60 mm	019620 60
Kalibratie Penkaliber Maximale Ø 20 mm	018400 20
DAkKS-kalibratie Penkaliber maximale Ø 60 mm	028340 60
Kalibratie Penkaliber Maximale Ø 20 mm	028300 20