

Controlekalibers met tolerantiewaarde zonder slijtagevermaat, Type: H



Bestelgegevens

Bestelnummer	484028 H
GTIN	2050001952745
Artikelklasse	48B

Omschrijving

BELANGRIJK: artikel is configureerbaar

Tolerantieveld: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC

Kwaliteit: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nominale maat: 40.001 - 50 mm, Intervall: 0,001

Uitvoering:

Meetlichaam van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en gelept. Controlekalibers worden zonder slijtagevermaat aan de goedkeurzijde vervaardigd.

Controlekaliber met tolerantiewaarde bijv. nr. 484028 **28 + 0,01 / - 0,02**.

Opmerking:

- **A.u.b. de exacte nominale Ø-maat met tolerantieveld (A-ZC) en kwaliteit (6–13) of tolerantiewaarde (±) opgeven.**
- **Tussenmaat penkalibers zijn slechts penkalibers met decimalen!**

Kalibratie: L6

Nominale maat: 40,001 - 50 mm

Technische beschrijving

Tolerantieveld	A
Tolerantieveld	G
Tolerantieveld	H
Tolerantieveld	J
Tolerantieveld	K
Tolerantieveld	M
Tolerantieveld	N

Tolerantieveld	P
Tolerantieveld	R
Tolerantieveld	S
Tolerantieveld	B
Tolerantieveld	T
Tolerantieveld	U
Tolerantieveld	V
Tolerantieveld	X
Tolerantieveld	Y
Tolerantieveld	Z
Tolerantieveld	ZA
Tolerantieveld	C
Tolerantieveld	D
Tolerantieveld	E
Tolerantieveld	F
Tolerantieveld	JS
Tolerantieveld	CD
Tolerantieveld	EF
Tolerantieveld	FG
Tolerantieveld	ZC
Tolerantieveld	ZB
Tolerantiewaarde	-1,95 - 3,9
Norm	DIN 7164
Norm	DIN 2245-1
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Kwaliteit	13
Kwaliteit	7
Kwaliteit	11
Kwaliteit	6

Kwaliteit	9
Kwaliteit	10
Kwaliteit	8
Kwaliteit	12
Nominale maat	40,001 - 50 mm
Kalibertype	Controlekaliber
Kalibratie	L6
Producttype	Penkaliber

Dienstverlening

Merken Laseropschrift Type	018940
Kalibratie Penkaliber Maximale Ø 60 mm	018400 60
DAkKS-kalibratie Penkaliber maximale Ø 60 mm	019620 60
DAkKS-kalibratie Penkaliber maximale Ø 60 mm	028340 60
Kalibratie Penkaliber Maximale Ø 60 mm	028300 60