

Penkaliber met tolerantiewaarde met slijtageovermaat, Type: C



Bestelgegevens

Bestelnummer	484026 C
GTIN	2050001952479
Artikelklasse	48B

Omschrijving

BELANGRIJK: artikel is configureerbaar

Tolerantieveld: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC

Kwaliteit: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nominale maat: 10.001 - 14 mm, Intervall: 0,001

Uitvoering:

Meetlichaam van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en gelept.

De goedkeurzijden van deze kalibers worden vervaardigd met een slijtageovermaat volgens DIN 7164.

Penkalibers met tolerantiewaarde bijv. nr. 484026 **28 + 0,01 / - 0,02**.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Opmerking:

- **A.u.b. de exacte nominale Ø-maat met tolerantieveld (A-ZC) en kwaliteit (6–13) of tolerantiewaarde (\pm) opgeven.**
- **Tussenmaat penkalibers zijn slechts penkalibers met decimalen!**
- **Voor hele Ø met ISO-passing zie nr. 484000; 484020; 484040 of op aanvraag.**
- **Controlekalibers (zonder slijtageovermaat) zie nr. 484027; 484028.**

Kalibratie: L6

Nominale maat: 10,001 - 14 mm

Technische beschrijving

Tolerantieveld	A
Tolerantieveld	G
Tolerantieveld	H

Tolerantieveld	J
Tolerantieveld	K
Tolerantieveld	M
Tolerantieveld	N
Tolerantieveld	P
Tolerantieveld	R
Tolerantieveld	S
Tolerantieveld	B
Tolerantieveld	T
Tolerantieveld	U
Tolerantieveld	V
Tolerantieveld	X
Tolerantieveld	Y
Tolerantieveld	Z
Tolerantieveld	ZA
Tolerantieveld	C
Tolerantieveld	D
Tolerantieveld	E
Tolerantieveld	F
Tolerantieveld	JS
Tolerantieveld	CD
Tolerantieveld	EF
Tolerantieveld	FG
Tolerantieveld	ZB
Tolerantieveld	ZC
Tolerantiewaarde	-1,35 - 2,7
Norm	DIN 7164
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Norm	DIN 2245-1

Kwaliteit	8
Kwaliteit	13
Kwaliteit	12
Kwaliteit	10
Kwaliteit	7
Kwaliteit	11
Kwaliteit	9
Kwaliteit	6
Nominale maat	10,001 - 14 mm
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibertype	Afkeurkaliber
Kalibratie	L6
Producttype	Penkaliber

Dienstverlening

Merken Laseropschrift Type	018940
DAkKS-kalibratie Penkaliber maximale Ø 60 mm	019620 60
Kalibratie Penkaliber Maximale Ø 20 mm	018400 20
Kalibratie Penkaliber Maximale Ø 20 mm	028300 20
DAkKS-kalibratie Penkaliber maximale Ø 60 mm	028340 60