



## FlexiVision 100 met FlexiScope 3 camerahandgreep, Type: EXTENDED



### Bestelgegevens

Bestelnummer	492864 EXTENDED
GTIN	2050001957054
Artikelklasse	49C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

FlexiVision 100 is een camera-basiseenheid voor industriële toepassingen. Met de vele functies van deze eenheid kunnen tijdens de inspectie aanvullende beeldgegevens worden ingewonnen, waardoor het controleproces efficiënter en proceszekerder kan worden uitgevoerd. Rechtstreekse beeldweergave op HD-monitor (geen pc nodig). Opslag van beelden op USB-stick mogelijk. De FlexiScope 3 camerahandgreep en de HD camerakop kunnen met elkaar worden gecombineerd.

Met FlexiScope 3 camerahandgreep voor gebruik van alle FlexiScope 2 en 3 sondes. Led-lichtbron in de handgreep geïntegreerd.

#### Voordeel:

- **Full HD-resolutie (1920×1080)**
- **Beelddocumentatie**

Met innovatieve videoalgoritmen voor optische accentuering van kenmerken (selectieve kleuraanpassing). Optisch filter tegen rook en walm voor inspectie van werkende uitlaatsystemen.

#### Levering:

Camerabasiseenheid FlexiVision 100, FlexiScope 3 camerahandgreep incl. DVI-kabel, USB-geheugenstick, netadapter, reinigingsmateriaal en transportkoffer.

#### Accessoires:

FlexiScope 2 en 3 sondes 492876- 492889.

### Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
--------------------	------------

Producttype

Endoscoop

**Accessoires**FlexiScope 2 en 3 sonde voor camerahandgreep, recht  
zicht Sondelengte 150 mm

492876 150

FlexiScope 2 en 3 sonde voor camerahandgreep, zijwaarts  
zicht Sondelengte 110 mm

492888 110

FlexiScope 2 en 3 sonde voor camerahandgreep, recht  
zicht Sondelengte 110 mm

492878 110

FlexiScope 2 en 3 sonde voor camerahandgreep, zijwaarts  
zicht Sondelengte 135 mm

492887 135

FlexiScope 2 en 3 sonde voor camerahandgreep, zijwaarts  
zicht Sondelengte 170 mm

492889 170

FlexiScope 2 en 3 sonde voor camerahandgreep, zijwaarts  
zicht Sondelengte 150 mm

492886 150

FlexiScope 2 en 3 sonde voor camerahandgreep, recht  
zicht Sondelengte 135 mm

492877 135