



Universele HM-borensset, Boor-Ø: 4-10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	787050 4-10
GTIN	9002741011346
Artikelklasse	76G

Omschrijving

Uitvoering:

Aan alle kanten diamantgeslepen HM-plaat met **extra scherpe, superharde snijkanten**.
Gepatenteerd 4-voudig profiel voor een snelle afvoer van boorgruis.

Toepassing:

Nauwkeurig **draaiend boren** in tegels, metselwerk en beton, metaal, hout en kunststoffen.

Inhoud:

Resp. 1 boor: Maat (Ø) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Opmerking:

Let op – alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!

Technische beschrijving

Aantal boren	5
Boor-Ø	4 - 10 mm
Aantal snijkanten Z	2
Snijmateriaal	HM

Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Schacht	Cilinderschacht
Producttype	Universele boor

Accessoires

Universele HM-boren Boor-Ø 10 mm	787040 10
Universele HM-boren Boor-Ø 5 mm	787040 5
Universele HM-boren Boor-Ø 6 mm	787040 6
Universele HM-boren Boor-Ø 4 mm	787040 4
Universele HM-boren Boor-Ø 8 mm	787040 8