




Universele HM-borensset lang, Boor-Ø: 6-12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	787055 6-12
GTIN	9002741072880
Artikelklasse	76G

Omschrijving

Uitvoering:

Aan alle kanten diamantgeslepen HM-plaat met **extra scherpe, superharde snijkanten**.
Gepatenteerd 4-voudig profiel voor een snelle afvoer van boorgruis.
Totale lengte 400 mm, spiraallengte 300 mm.

Toepassing:

Nauwkeurig **draaiend boren** in tegels, metselwerk en beton, metaal, hout en kunststoffen.

Inhoud:

Resp. 1 boor: Maat (Ø) 6; 8; 10; 12 mm

Opmerking:

Let op – alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!

Technische beschrijving

Aantal boren	4
Boor-Ø	6 - 12 mm
Aantal snijkanten Z	2
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Schacht	Cilinderschacht
Producttype	Universele boor

Accessoires

Universele HM-borenleng Boor-Ø 8 mm	787045 8
Universele HM-borenleng Boor-Ø 10 mm	787045 10
Universele HM-borenleng Boor-Ø 12 mm	787045 12
Universele HM-borenleng Boor-Ø 6 mm	787045 6