



Universele HM-boorbitset, 1/4 inch (E 6,3), Boor-Ø: 4-10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	787057 4-10
GTIN	9002740999959
Artikelklasse	76G

Omschrijving

Uitvoering:

Aan alle kanten diamantgeslepen HM-plaat met **extra scherpe, superharde snijkanten**.
Gepatenteerd 4-voudig profiel voor een snelle afvoer van boorgruis.
Universele HM-boorbit, 1/4 inch (**E 6,3**).

Toepassing:

Nauwkeurig **draaiend boren** in tegels, metselwerk en beton, metaal, hout en kunststoffen.

Inhoud:

Resp. 1 boor: Maat (Ø) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Opmerking:

Let op – alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!

Technische beschrijving

Boor-Ø	4 - 10 mm
Aantal boren	5
Aantal snijkanten Z	2
Snijmateriaal	HM

Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Bit-zeskantschacht	E 6,3
Producttype	Universele boor

Accessoires

Universele HM-boorbit, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 5 mm	787047 5
Universele HM-boorbit, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 6 mm	787047 6
Universele HM-boorbit, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 4 mm	787047 4
Universele HM-boorbit, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 10 mm	787047 10
Universele HM-boorbit, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 8 mm	787047 8