



## Universele HM-boren lang, Boor-Ø: 10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	787045 10
GTIN	9002741045952
Artikelklasse	76G

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Aan alle kanten diamantgeslepen HM-plaat met **extra scherpe, superharde snijkanten**.  
Gepatenteerd 4-voudig profiel voor een snelle afvoer van boorgruis.

**Toepassing:**

Nauwkeurig **draaiend boren** in tegels, metselwerk en beton, metaal, hout en kunststoffen.

**Opmerking:**

**Let op – alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!**

### Technische beschrijving

Boor-Ø	10 mm
Spiraallengte	300 mm
totale lengte	400 mm
Aantal snijkanten Z	2
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Schacht	Cilinderschacht
Producttype	Universele boor