



Gres-tegelboor, Boor-Ø: 8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	787035 8
GTIN	9002741151363
Artikelklasse	76G

Omschrijving

Uitvoering:

2-delig. Een boor met **diamantgeslepen HM-plaat** met een gepatenteerde centreerpunt voor uiterst nauwkeurig aanzetten en exacte gaten zonder uitbreken. Met 10 mm-schacht. Een HM-boor voor toepassing in industriële, professionele boorhouderopname. Met 1/4 inch (E 6,3) 6-kant schacht.

Toepassing:

Voor **zeer harde keramiektegels** tot Mohs- / hardheidsgraad 9 en voor glas en porselein.

Opmerking:

Niet geschikt voor het klopboren. Spindeltoerental maximaal 200 omw./min. Koeling niet noodzakelijk.

Technische beschrijving

Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Snijmateriaal	HM
Aantal boren	2
Schacht	Cilinderschacht

Maximaal toerental	200 min ⁻¹
totale lengte	120 mm
Boor-Ø	8 mm
Schacht-Ø	10
Bit-zeskantschacht	E 6,3
Producttype	Steenboor