

**Universele HM-boorbit, 1/4 inch (E 6,3), Boor-Ø: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	787047 4
GTIN	9002740000181
Artikelklasse	76G

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan alle kanten diamantgeslepen HM-plaat met **extra scherpe, superharde snijkanten**.
Gepatenteerd 4-voudig profiel voor een snelle afvoer van boorgruis.

Universele HM-boorbit, 1/4 inch (**E 6,3**).

Toepassing:

Nauwkeurig **draaiend boren** in tegels, metselwerk en beton, metaal, hout en kunststoffen.

Opmerking:

Let op – alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!

Technische beschrijving

totale lengte	100 mm
Boor-Ø	4 mm
Spiraallengte	39 mm
Aantal snijkanten Z	2
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Bit-zeskantschacht	E 6,3
Producttype	Universele boor