



## Gres-tegelboor, Boor-Ø: 10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	787035 10
GTIN	9002741151370
Artikelklasse	76G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

2-delig. Een boor met **diamantgeslepen HM-plaat** met een gepatenteerde centreerpunt voor uiterst nauwkeurig aanzetten en exacte gaten zonder uitbreken. Met 10 mm-schacht. Een HM-boor voor toepassing in industriële, professionele boorhouderopname. Met 1/4 inch (E 6,3) 6-kant schacht.

#### Toepassing:

Voor **zeer harde keramiektegels** tot Mohs- / hardheidsgraad 9 en voor glas en porselein.

#### Opmerking:

Niet geschikt voor het klopboren. Spindeltoerental maximaal 200 omw./min. Koeling niet noodzakelijk.

### Technische beschrijving

Schacht	Cilinderschacht
Aantal boren	2
Maximaal toerental	200 min <sup>-1</sup>
Snijmateriaal	HM

totale lengte	120 mm
Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Boor-Ø	10 mm
Schacht-Ø	10
Bit-zeskantschacht	E 6,3
Producttype	Steenboor