



Momentvermenigvuldiger in metalen koffer, Maximale uitgangscapaciteit: 5000Nm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 659975 5000 |
| GTIN | 4018754186822 |
| Artikelklasse | 63A |

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanische, handbediende momentvermenigvuldigers voor gecontroleerd aanhalen van bouten. Vermenigvuldiger en ondersteuning van hoogwaardig staal. Met overbelastingsbeveiliging ter bescherming van het tandwielmechanisme. **Ingaande aandrijving** met binnenvierkant voor aandrijfgereedschap zoals ratel, dwarsgreep, momentsleutel. Bediening met een momentsleutel is zinvol, opdat de maximale belastbaarheid van de apparaten en de aanhaalmomenten van de bouten kunnen worden gecontroleerd. **Uitgaande aandrijving** met buitenvierkant voor opname van doppen (in verband met de hoge draaimomenten bij voorkeur krachtdoppen gebruiken).

Nauwkeurige planeet-tandwielmechanismen garanderen een exacte overbrenging van het draaimoment en een langdurige nauwkeurigheid van $\pm 5\%$. Levering in metalen koffer.

Voordeel:

Dankzij momentvermenigvuldigers kunnen hoge draaimomenten met een korte hefboom worden overgebracht.

Technische beschrijving

| | |
|--|------------|
| Uitgangsvierkant | 1.1/2 inch |
| Aanbevolen momentsleutel / aanhaalbereik | 400 Nm |
| Gewicht | 10,4 kg |
| Ø D | 120 mm |

| | |
|--|------------------|
| Teruglooprem | ja |
| Aantal ondersteuningen (reactieplaten) | 1 |
| Overbelastingsbeveiliging | ja |
| Draaimomentvertraging / effectieve krachtvermeerdering | 1:17 |
| Aandrijfvierkant | 3/4 inch |
| Maximale uitgangscapaciteit | 5000 Nm |
| Maximale ingangscapaciteit | 294 Nm |
| Tandwielvertraging | 20:1 |
| Lengte L | 400 mm |
| Hoogte H | 180 mm |
| Meettechniek | Mechanisch |
| Meetnauwkeurigheid | 5 % |
| Serie | MULTIPOWER MP300 |
| Producttype | Momentsleutel |