

**Universele HM-boorbit, 1/4 inch (E 6,3), Boor-Ø: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	787047 6
GTIN	9002740000204
Artikelklasse	76G

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan alle kanten diamantgeslepen HM-plaat met **extra scherpe, superharde snijkanten**.  
Gepatenteerd 4-voudig profiel voor een snelle afvoer van boorgruis.

Universele HM-boorbit, 1/4 inch (**E 6,3**).

**Toepassing:**

Nauwkeurig **draaiend boren** in tegels, metselwerk en beton, metaal, hout en kunststoffen.

**Opmerking:**

**Let op – alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!**

**Technische beschrijving**

totale lengte	100 mm
Boor-Ø	6 mm
Spiraallengte	54 mm
Aantal snijkanten Z	2
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Bit-zeskantschacht	E 6,3
Producttype	Universele boor