

**Mecaniciens-zijsnijtang, verchromd, Totale lengte: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	724000 125
GTIN	4003773018506
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Met slanke kop en inductief geharde snijkanten. Hardheid snijkanten ca. 63 HRC. Ingelegd scharnier zonder speling.

Tang verchromd, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Speciaal gereedschapstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	0,6 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	2,5 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	1 mm
totale lengte	125 mm
met inschakelbare openingsveer	nee
met openingsveer	nee
Norm	DIN ISO 5749
Greep	bekleed met kunststof

Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC)
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak	verchromd
Producttype	Snijdende tang