

**Veerklemtang, Totale lengte: 250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	719965 250
GTIN	4003773077329
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Gebaseerd op de matrijsgesmede waterpomptang Cobra® met mogelijkheid voor fijninstelling. Met speciale bekken voor het vasthouden van zelfspannende slangklemmen; **bekken 360° draaibaar**. Tang gezwart.

Voordeel:

Geringe krachtsinspanning dankzij superieure hefboomoverbrenging. Bekopening tot 80 mm.

Toepassing:

Voor betrouwbaar grijpen van zelfspannende slangklemmen, standaard-, draad- en ruimtebesparende klemmen alsmede veerringen.

Technische beschrijving

Openingsbreedte	80 mm
Aantal standen fijninstelling	25
totale lengte	250 mm
met vastzetter	nee
Spanwijdte	≥ 40 mm
Normmaat	70 mm
max. spanafstand	40 mm
Uitvoering handgreep	bekleed met kunststof
Materiaal	Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

Oppervlak tang	grijs gefosfateerd
Bekken 360° draaibaar	ja
Snelverstelling	ja
Producttype	Klemtang