



Draaimoment vermenigvuldiger vanaf gr. 1300 in kunststof koffer, Maximale uitgangscapaciteit: 1300Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659980 1300
GTIN	5060207560108
Artikelklasse	66D

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanische, handbediende momentvermenigvuldigers voor gecontroleerd aanhalen van bouten. Vermenigvuldiger en ondersteuning van hoogwaardig staal. Met overbelastingsbeveiliging ter bescherming van het tandwielmechanisme. **Ingaande aandrijving** met binnenvierkant voor aandrijfgereedschap zoals ratel, dwarsgreep, momentsleutel. Bediening met een momentsleutel is zinvol, opdat de maximale belastbaarheid van de apparaten en de aanhaalmomenten van de bouten kunnen worden gecontroleerd.

Uitgaande aandrijving met buitenvierkant voor opname van doppen (in verband met de hoge draaimomenten bij voorkeur krachtdoppen gebruiken).

Uiterst nauwkeurig vervaardigde overbrengingen met geslepen tandwielen en gehoonde boringen garanderen een exacte en continu reproduceerbare draaimomentoverbrenging. Unieke nauwkeurigheid van ten minste $\pm 4\%$. Zeer compacte en lichte constructie, uiterst duurzaam en onderhoudsarm. Levering in kunststof koffer.

Voordeel:

Dankzij momentvermenigvuldigers kunnen hoge draaimomenten met een korte hefboom worden overgebracht.

Opmerking:

Alternatieve ondersteuning voor nr. 659980 maat 2000 en 7000 op aanvraag leverbaar. Nr. 659980 maat 2000 op aanvraag met elektronische sensoren leverbaar.

Technische beschrijving

Uitgangsvierkant	3/4 inch
Maximale ingangscapaciteit	260 Nm
Aanbevolen momentsleutel / aanhaalbereik	300 Nm
Overbelastingsbeveiliging	ja
Draaimomentvertraging / effectieve krachtvermeerdering	1:5
Teruglooprem	nee
Ø D	108 mm
Gewicht	3,8 kg
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Aantal ondersteuningen (reactieplaten)	2
Maximale uitgangscapaciteit	1300 Nm
Lengte L	398 mm
Hoogte H	103 mm
Meettechniek	Mechanisch
Meetnauwkeurigheid	4 %
Afmeting R2	212 mm
Afmeting R1	77 mm
Producttype	Momentsleutel