

**Boutenvoorsnijtang, Totale lengte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	722000 200
GTIN	4003773033172
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC), extreme overbrenging voor minimale krachtsinspanning.

Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5743

Materiaal:

Vanadium-elektrostaal, gesmeed en in meerdere stappen oliegehard.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	3 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	1 - 6 mm
totale lengte	200 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	3,5 mm
Norm	DIN ISO 5743
Greep	bekleed met kunststof
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Materiaal	Chroom-vanadium-hoogrendement-staal
Oppervlak	gezwart

Kop	Gepolijst
Producttype	Snijdende tang