

HOLEX**Kracht-zijsnijtang, blank, totale lengte: 180mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	723400 180
GTIN	4045197166258
Artikelklasse	72B

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke kop met extra inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC). Opgelegd scharnier. Grote snijcapaciteit door optimale overbrengingsverhouding.

Blanke tang, grepen met kunststof bekleed.

Toepassing:

Voor elke draad (hoge standtijd ook bij harde draad). Extreem belastbaar voor de zwaarste omstandigheden.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	3,8 mm
totale lengte	180 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	2,7 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	2,2 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greep	bekleed met kunststof
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	blank
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang