

**HM-boorkroon zonder centreeerboor, Boor-Ø: 50mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 788000 50 |
| GTIN | 4002395312566 |
| Artikelklasse | 76G |

Omschrijving**Uitvoering:**

Boorkroon voorzien van **diamantgeslepen HM-snijplaten**.
Met inwendige schroefdraad M16 voor schacht nr. 788022.

Toepassing:

Voor het boren van grotere gaten met **klop- of hamerboormachines** in beton, metselwerk, natuursteen enz.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|------------|
| Boor-Ø | 50 mm |
| Totale lengte | 58 mm |
| Snijmateriaal | HM |
| Toepassing met slag / geen slag | Klopbooren |
| Producttype | Gatzaag |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Centreerboor Lengte 120 mm | 788070 120 |
| Opnameschacht voor boorkronen Totale lengte 105 mm | 788022 105 |