



Draaimoment vermenigvuldiger vanaf gr. 1300 in kunststof koffer, Maximale uitgangscapaciteit: 2000Nm

Bestelgegevens

Bestelnummer	659980 2000
GTIN	5060207567558
Artikelklasse	66D

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanische, handbediende momentvermenigvuldigers voor gecontroleerd aanhalen van bouten. Vermenigvuldiger en ondersteuning van hoogwaardig staal. Met overbelastingsbeveiliging ter bescherming van het tandwielmechanisme. **Ingaande aandrijving** met binnenvierkant voor aandrijfgereedschap zoals ratel, dwarsgreep, momentsleutel. Bediening met een momentsleutel is zinvol, opdat de maximale belastbaarheid van de apparaten en de aanhaalmomenten van de bouten kunnen worden gecontroleerd.

Uitgaande aandrijving met buitenvierkant voor opname van doppen (in verband met de hoge draaimomenten bij voorkeur krachtdoppen gebruiken).

Uiterst nauwkeurig vervaardigde overbrengingen met geslepen tandwielen en gehoonde boringen garanderen een exacte en continu reproduceerbare draaimomentoverbrenging. Unieke nauwkeurigheid van ten minste $\pm 4\%$. Zeer compacte en lichte constructie, uiterst duurzaam en onderhoudsarm. Levering in kunststof koffer.

Voordeel:

Dankzij momentvermenigvuldigers kunnen hoge draaimomenten met een korte hefboom worden overgebracht.

Opmerking:

Alternatieve ondersteuning voor nr. 659980 maat 2000 en 7000 op aanvraag leverbaar. Nr. 659980 maat 2000 op aanvraag met elektronische sensoren leverbaar.

Technische beschrijving

Draaimomentvertraging / effectieve krachtvermeerdering	1:27
Aanbevolen momentsleutel / aanhaalbereik	100 Nm
Aantal ondersteuning (reactieplaten)	1
Aandrijfvierkant	1/2 inch

Uitgangsvierkant	1 inch
Maximale uitgangscapaciteit	2000 Nm
Gewicht	3,2 kg
Overbelastingsbeveiliging	ja
Ø D	72 mm
Maximale ingangscapaciteit	74 Nm
Teruglooprem	ja
Hoogte H	150 mm
Meettechniek	Mechanisch
Meetnauwkeurigheid	4 %
Testrapport	Testrapport van de producent
Afmeting R2	165 mm
Afmeting R1	74 mm
Producttype	Momentsleutel