



HM-betonboor, Boor-Ø: 14 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	786000 14
GTIN	4002395332205
Artikelklasse	76G

Omschrijving

Uitvoering:

Boor voorzien van taaiharde HM-plaatjes en bij hoge temperatuur gesoldeerd. Asymmetrische groefvorm voor een snelle afvoer van boorgruis.

Klop- en draaiboor met sterke HM-snijplaat. Met smaller toelopende schacht.

Toepassing:

Vooral voor het **boren van pluggaten met klopboormachines** in beton, metselwerk, natuursteen en kunststeen.

Ook voor boren in harde en zachte houtsoorten, kunststoffen, acryl en keramiek. Dankzij aangepaste snijkanten ook geschikt voor het boren in gehard staal.

Schacht: Cilinderschacht

Spiraallengte: 90 mm

totale lengte: 150 mm

Schacht-Ø: 10 mm

Technische beschrijving

Boor-Ø	14 mm
Spiraallengte	90 mm
totale lengte	150 mm
Aantal snijkanten Z	2
Schacht-Ø	10 mm
Snijmateriaal	HM
Norm	ISO 5468
Norm	DIN 8039

Toepassing met slag / geen slag	Klopboor
Schacht	Cilinderschacht
Producttype	Steenboor