



## Draaimoment vermenigvuldiger vanaf gr. 1300 in kunststof koffer, Maximale uitgangscapaciteit: 2700Nm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	659980 2700
GTIN	5060207560115
Artikelklasse	66D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Mechanische, handbediende momentvermenigvuldigers voor gecontroleerd aanhalen van bouten. Vermenigvuldiger en ondersteuning van hoogwaardig staal. Met overbelastingsbeveiliging ter bescherming van het tandwielmechanisme. **Ingaande aandrijving** met binnenvierkant voor aandrijfgereedschap zoals ratel, dwarsgreep, momentsleutel. Bediening met een momentsleutel is zinvol, opdat de maximale belastbaarheid van de apparaten en de aanhaalmomenten van de bouten kunnen worden gecontroleerd.

**Uitgaande aandrijving** met buitenvierkant voor opname van doppen (in verband met de hoge draaimomenten bij voorkeur krachtdoppen gebruiken).

Uiterst nauwkeurig vervaardigde overbrengingen met geslepen tandwielen en gehoonde boringen garanderen een exacte en continu reproduceerbare draaimomentoverbrenging. Unieke nauwkeurigheid van ten minste  $\pm 4\%$ . Zeer compacte en lichte constructie, uiterst duurzaam en onderhoudsarm. Levering in kunststof koffer.

#### Voordeel:

Dankzij momentvermenigvuldigers kunnen hoge draaimomenten met een korte hefboom worden overgebracht.

#### Opmerking:

Alternatieve ondersteuning voor nr. 659980 maat 2000 en 7000 op aanvraag leverbaar. Nr. 659980 maat 2000 op aanvraag met elektronische sensoren leverbaar.

## Technische beschrijving

Maximale ingangscapaciteit	540 Nm
Uitgangsvierkant	1 inch
Draaimomentvertraging / effectieve krachtvermeerdering	1:5
Aanbevolen momentsleutel / aanhaalbereik	600 Nm
Maximale uitgangscapaciteit	2700 Nm
Aandrijfvierkant	3/4 inch
Gewicht	3,8 kg
Overbelastingsbeveiliging	ja
Teruglooprem	nee
Ø D	108 mm
Aantal ondersteuning (reactieplaten)	2
Lengte L	398 mm
Hoogte H	100 mm
Meettechniek	Mechanisch
Meetnauwkeurigheid	4 %
Afmeting R1	85 mm
Afmeting R2	140 mm
Producttype	Momentsleutel