



## Draaimoment vermenigvuldiger vanaf gr. 1300 in kunststof koffer, Maximale uitgangscapaciteit: 3000Nm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	659980 3000
GTIN	5060207567435
Artikelklasse	66D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Mechanische, handbediende momentvermenigvuldigers voor gecontroleerd aanhalen van bouten. Vermenigvuldiger en ondersteuning van hoogwaardig staal. Met overbelastingsbeveiliging ter bescherming van het tandwielmechanisme. **Ingaande aandrijving** met binnenvierkant voor aandrijfgereedschap zoals ratel, dwarsgreep, momentsleutel. Bediening met een momentsleutel is zinvol, opdat de maximale belastbaarheid van de apparaten en de aanhaalmomenten van de bouten kunnen worden gecontroleerd. **Uitgaande aandrijving** met buitenvierkant voor opname van doppen (in verband met de hoge draaimomenten bij voorkeur krachtdoppen gebruiken).

Uiterst nauwkeurig vervaardigde overbrengingen met geslepen tandwielen en gehoonde boringen garanderen een exacte en continu reproduceerbare draaimomentoverbrenging. Unieke nauwkeurigheid van ten minste  $\pm 4\%$ . Zeer compacte en lichte constructie, uiterst duurzaam en onderhoudsarm. Levering in kunststof koffer.

#### Voordeel:

Dankzij momentvermenigvuldigers kunnen hoge draaimomenten met een korte hefboom worden overgebracht.

#### Opmerking:

Alternatieve ondersteuning voor nr. 659980 maat 2000 en 7000 op aanvraag leverbaar. Nr. 659980 maat 2000 op aanvraag met elektronische sensoren leverbaar.

## Technische beschrijving

Maximale ingangscapaciteit	193 Nm
Aantal ondersteuning (reactieplaten)	1
Overbelastingsbeveiliging	ja
Draaimomentvertraging / effectieve krachtvermeerdering	1:15,5
Teruglooprem	ja
Gewicht	6,1 kg
Ø D	108 mm
Maximale uitgangscapaciteit	3000 Nm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Uitgangsvierkant	1 inch
Aanbevolen momentsleutel / aanhaalbereik	250 Nm
Lengte L	498 mm
Hoogte H	131 mm
Meettechniek	Mechanisch
Meetnauwkeurigheid	4 %
Producttype	Momentsleutel