

**Voorsnijtang gepolijst, Totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	721100 160
GTIN	4003773040620
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke kop met kort scharnier. Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC). Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed. Grote snijcapaciteit door optimale overbrengingsverhoudingen.

Norm:

DIN ISO 5748

Materiaal:

Hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, gesmeed, in meerdere stappen oliegehard.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	4,5 mm
totale lengte	160 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	2,5 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5748
Greep	bekleed met kunststof
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gezwart

Kop	Gepolijst
Producttype	Snijdende tang