

Garant**Zijsnijtang, verchromd, met beklede grepen, Totale lengte: 140mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	724840 140
GTIN	4045197417015
Artikelklasse	71B

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).

Tangen verchromd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef **Haptoprene**-oppervlak.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit harde draad tot Ø	1,8 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	2,8 mm
totale lengte	140 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greep	Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang