



Set schroevendraaiers voor sleuf, met Kraftform-handvat, Aantal schroevendraaiers: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	660110 6
GTIN	4013288102263
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Veelzijdige, robuuste schroevendraaier met conische steel (blad) en 6-kant voor sleutel.

Kraftform-handvat van slagvaste kunststof **met geïntegreerde zachte delen** vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.

Steel van hoogwaardig staal met maximale hardheid en bijzondere taaierheid; **blad met diamantcoating**. Zeskantige profielsteel vanaf maat 5,5 met zeskantige aanzet voor sleutel, oppervlak nicromatt-verchroomd.

Voordeel:

- **Maximale slijtvastheid en geringe uitwerpkrachten door diamantcoating.**
- **Snel en ergonomisch werken door het Kraftform-handvat.**
- **Goede krachtoverbrenging door geïntegreerde zachte delen.**
- **Wegrolbeveiliging.**
- **Codering met typeaanduiding en grootte op de kap.**

Toepassing:

voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.

Inhoud:

resp. 1 schroevendraaier nr. 660100: Maat 3,5; 4; 5,5; 7; 9; 10

Technische beschrijving

Aantal schroevendraaiers	6
Bitsoort	Sleufschroevendraaier

Producttype

Schroevendraaier

Accessoires

Schroefhouder Type 1

666425 1

Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat
Bladbreedte b 5,5 mm

660100 5,5

Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat
Bladbreedte b 3,5 mm

660100 3,5

Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat
Bladbreedte b 10 mm

660100 10

Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat
Bladbreedte b 7 mm

660100 7

Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat
Bladbreedte b 4 mm

660100 4

Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat
Bladbreedte b 9 mm

660100 9