

**Schroevendraaier voor sleuf, met houten handvat, Bladbreedte b: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	660800 12
GTIN	4045197373083
Artikelklasse	62F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Handvat van afgedicht beukenhout, met lederen slagkap. Steel van chroom-vanadiumstaal, doorgehard. **Vanaf gr. 5,5 doorgaande steel met 6-kant-aanzet voor sleutel.** Oppervlak glansvernikkeld.

**Technische beschrijving**

Bladdikte a	2 mm
Meslengte	200 mm
Zeskant voor sleutel	13 mm
Bladbreedte b	12 mm
totale lengte	319 mm
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier