



Momentvermenigvuldiger in metalen koffer, Maximale uitgangscapaciteit: 1350Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659975 1350
GTIN	4018754186792
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanische, handbediende momentvermenigvuldigers voor gecontroleerd aanhalen van bouten. Vermenigvuldiger en ondersteuning van hoogwaardig staal. Met overbelastingsbeveiliging ter bescherming van het tandwielmechanisme. **Ingaande aandrijving** met binnenvierkant voor aandrijfgereedschap zoals ratel, dwarsgreep, momentsleutel. Bediening met een momentsleutel is zinvol, opdat de maximale belastbaarheid van de apparaten en de aanhaalmomenten van de bouten kunnen worden gecontroleerd.

Uitgaande aandrijving met buitenvierkant voor opname van doppen (in verband met de hoge draaimomenten bij voorkeur krachtdoppen gebruiken).

Nauwkeurige planeet-tandwielmechanismen garanderen een exacte overbrenging van het draaimoment en een langdurige nauwkeurigheid van $\pm 5\%$. Levering in metalen koffer.

Voordeel:

Dankzij momentvermenigvuldigers kunnen hoge draaimomenten met een korte hefboom worden overgebracht.

Technische beschrijving

Maximale ingangscapaciteit	375 Nm
Tandwielvertraging	4:1
Draaimomentvertraging / effectieve krachtvermeerdering	1:3,6
Gewicht	3,4 kg

Overbelastingsbeveiliging	ja
Aandrijfvierkant	3/4 inch
Teruglooprem	nee
Ø D	90 mm
Aanbevolen momentsleutel / aanhaalbereik	400 Nm
Aantal ondersteuningen (reactieplaten)	1
Uitgangsvierkant	3/4 inch
Maximale uitgangscapaciteit	1350 Nm
Lengte L	265 mm
Hoogte H	106 mm
Meettechniek	Mechanisch
Meetnauwkeurigheid	5 %
Serie	MULTIPOWER MP300
Producttype	Momentsleutel