



Momentvermenigvuldiger in metalen koffer, Maximale uitgangscapaciteit: 2000Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659975 2000
GTIN	4018754186808
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanische, handbediende momentvermenigvuldigers voor gecontroleerd aanhalen van bouten. Vermenigvuldiger en ondersteuning van hoogwaardig staal. Met overbelastingsbeveiliging ter bescherming van het tandwielmechanisme. **Ingaande aandrijving** met binnenvierkant voor aandrijfgereedschap zoals ratel, dwarsgreep, momentsleutel. Bediening met een momentsleutel is zinvol, opdat de maximale belastbaarheid van de apparaten en de aanhaalmomenten van de bouten kunnen worden gecontroleerd.

Uitgaande aandrijving met buitenvierkant voor opname van doppen (in verband met de hoge draaimomenten bij voorkeur krachtdoppen gebruiken).

Nauwkeurige planeet-tandwielmechanismen garanderen een exacte overbrenging van het draaimoment en een langdurige nauwkeurigheid van $\pm 5\%$. Levering in metalen koffer.

Voordeel:

Dankzij momentvermenigvuldigers kunnen hoge draaimomenten met een korte hefboom worden overgebracht.

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/2 inch
Uitgangsvierkant	1 inch
Teruglooprem	ja
Overbelastingsbeveiliging	ja

Aanbevolen momentsleutel / aanhaalbereik	200 Nm
Tandwielvertraging	16:1
Draaimomentvertraging / effectieve krachtvermeerdering	1:12,5
Ø D	95 mm
Aantal ondersteuningen (reactieplaten)	1
Maximale uitgangscapaciteit	2000 Nm
Maximale ingangscapaciteit	160 Nm
Gewicht	7 kg
Lengte L	330 mm
Hoogte H	161 mm
Meettechniek	Mechanisch
Meetnauwkeurigheid	5 %
Serie	MULTIPOWER MP300
Producttype	Momentsleutel